



WH15871205Q

origin AP petite combinaison complet: Pousoir lumineux et prise type 13 Noir

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dimensions	88 x 88 mm
Profondeur de montage	65.6 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matière	Duroplast
Finition	Brillant

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Avec protection renforcée des contacts	Non

Connectivité

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

Équipement

Avec lampe de signalisation	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Oui
Insert central rotatif	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----