



WH15841200B

origin petite combinaison: 2x poussoir lum. + T13 + pl. de fixation + face Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 77 x 77 mm |
| Profondeur de montage                | 13.1 mm    |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 38.4 mm    |

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

#### Matière

|          |             |
|----------|-------------|
| Couleur  | Ultra blanc |
| Code RAL | 9016        |
| Matière  | Duroplast   |
| Finition | Brillant    |

#### Raccordement

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Type de connexion / prise | Norme suisse type 13 |
|---------------------------|----------------------|

#### Sécurité

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Indice de protection IP                | IP20 |
| Avec protection renforcée des contacts | Non  |

#### Connectivité

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec fixation à griffes | Non |
|-------------------------|-----|

#### Équipement

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation                        | Oui |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse               | Oui |
| Insert central rotatif                             | Non |

#### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|