



WH15881205A

origin petite combinaison: 2x poussoir lumineux + T13 + face Noir

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	38.4 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matière	Duroplast
Finition	Brillant

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Avec protection renforcée des contacts	Non

**Connectivité**

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

**Equipement**

Avec lampe de signalisation	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Oui
Insert central rotatif	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----