



WH45548500A

origin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 11dB + face Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	En saillie Fixation par vis Installation à encastrer
-----------------	--

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	10.50 dB
---------------------------------------	----------

Raccordement

Type de connexion / prise	Prise de passage
---------------------------	------------------

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Matière

Matière	Duroplast
Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016

Dimensions

Profondeur	39.18 mm
Profondeur de montage	7.98 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31.2 mm

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
--	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui