



WH45548705B

origin avec plaque de fixation: prise de passage R/TV 2GHz 11dB + face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz 10.50 dB

##### Raccordement

Type de connexion / prise Prise de passage

##### Équipement

Nombre de sorties 2

##### Matière

Matière Duroplast

Couleur Noir

Code RAL 9005

##### Dimensions

Profondeur 39.18 mm

Profondeur de montage 7.98 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31.2 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré  
En saillie

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui