



WH45548505B

origin avec plaque de fixation: prise de passage R/TV 2GHz 11dB + face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	10.50 dB
---------------------------------------	----------

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Prise de passage
---------------------------	------------------

##### Fréquence

Technologie large bande	5 - 2000 MHz
-------------------------	--------------

##### Équipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

##### Matière

Matière	Duroplast
Couleur	Noir
Code RAL	9005

##### Dimensions

Profondeur	39.18 mm
Profondeur de montage	7.98 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31.2 mm

##### Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui