



WH45548805A

origin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 14dB + face Noir

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	En saillie Fixation par vis Installation à encastrer
-----------------	--

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	15 dB
---------------------------------------	-------

Raccordement

Type de connexion / prise	Koax
---------------------------	------

Fréquence

Technologie large bande	5 - 2000 MHz
-------------------------	--------------

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Matière

Matière	Duroplast
Couleur	Noir
Code RAL	9005

Dimensions

Profondeur	39.18 mm
Profondeur de montage	7.98 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31.2 mm

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
--	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui