



WH45548900B

origin avec plaque de fixation: prise de passage R/TV 2GHz 19dB + face Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	18.50 dB
---------------------------------------	----------

Raccordement

Type de connexion / prise	Koax
---------------------------	------

Fréquence

Technologie large bande	5 - 2000 MHz
-------------------------	--------------

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Matière

Matière	Duroplast
---------	-----------

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Code RAL	9016
----------	------

Dimensions

Profondeur	39.18 mm
------------	----------

Profondeur de montage	7.98 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	31.2 mm
--------------------------------------	---------

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----