



WH15960200H

origin face pour: boîte de raccordement d=11 mm Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Obturbateur centrale

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Prise de passage

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription

Marquage Sans porte-étiquette

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturbateur centrale

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui