



WH45543600C

origin à encastré complet: prise antenne R/TV/données 2GHz 10,5db Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Atténuation

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10.50 dB |
|---------------------------------------|----------|

Raccordement

| | |
|---------------------------|------|
| Type de connexion / prise | Koax |
|---------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-------------------------|--------------|
| Technologie large bande | 5 - 2000 MHz |
|-------------------------|--------------|

Equipement

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 3 |
|-------------------|---|

Matière

| | |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

| | |
|---------|-------------|
| Couleur | Ultra blanc |
|---------|-------------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 9016 |
|----------|------|

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Profondeur | 39.4 mm |
|------------|---------|

| | |
|-----------------------|--------|
| Profondeur de montage | 8.2 mm |
|-----------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 31.2 mm |
|--------------------------------------|---------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Identification

| | |
|--|---|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement |
|--|---|

Durabilité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|