



WH45543605A

origin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 11db avec face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Type de montage	En saillie Fixation par vis Installation à encastrer
-----------------	--

##### Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	11 dB
---------------------------------------	-------

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Koax
---------------------------	------

##### Fréquence

Technologie large bande	5 - 2000 MHz
-------------------------	--------------

##### Equipement

Nombre de sorties	3
-------------------	---

##### Matière

Matière	Duroplast
Couleur	Noir
Code RAL	9005

##### Dimensions

Profondeur	39.4 mm
Profondeur de montage	8.2 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31.2 mm

##### Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

##### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
--	---

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui