



WH45548500A

origin insert pour combinaison: prise antenne R/TV 2GHz 10,5dB avec face Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Type de montage	En saillie Fixation par vis Installation à encastrer
-----------------	--

**Atténuation**

Atténuation de raccordement à 860 MHz	10.50 dB
---------------------------------------	----------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Koax
---------------------------	------

**Fréquence**

Technologie large bande	5 - 2000 MHz
-------------------------	--------------

**Equipement**

Nombre de sorties	2
-------------------	---

**Matière**

Matière	Duroplast
Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016

**Dimensions**

Profondeur	39.18 mm
Profondeur de montage	7.98 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31.2 mm

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
--	---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui