



WH45548605A

origin insert pour combinaison: prise antenne R/TV 2GHz 10,5dB avec face Noir

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|-----------------|--|
| Type de montage | En saillie Fixation par vis Installation à encastrer |
|-----------------|--|

Atténuation

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10.50 dB |
|---------------------------------------|----------|

Raccordement

| | |
|---------------------------|------|
| Type de connexion / prise | Koax |
|---------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-------------------------|--------------|
| Technologie large bande | 5 - 2000 MHz |
|-------------------------|--------------|

Equipement

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 2 |
|-------------------|---|

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Matière | Duroplast |
| Couleur | Noir |
| Code RAL | 9005 |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Profondeur | 39.18 mm |
| Profondeur de montage | 7.98 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 31.2 mm |

Installation, montage

| | |
|---------|------------------------|
| Montage | Encastré En saillie |
|---------|------------------------|

Identification

| | |
|--|---|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques |
|--|---|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |