



WH45549300A

origin insert pour combinaison: R/TV 2GHz 10,5dB avec HMS avec face Blanc

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 4

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz 10.50 dB

Raccordement

Type de connexion / prise Koax
RJ45

Fréquence

Technologie large bande 5 - 2000 MHz

Équipement

Nombre de sorties 2

Matière

Matière Duroplast
Couleur Ultra blanc
Code RAL 9016

Dimensions

Profondeur 44.5 mm
Profondeur de montage 9.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui