



WH45549300A

origin insert pour combinaison: HMS prise antenne R/TV 2GHz 11dB avec face Blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	En saillie Fixation par vis Installation à encastrer
-----------------	--

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	10.50 dB
---------------------------------------	----------

Raccordement

Type de connexion / prise	Koax RJ45
---------------------------	--------------

Fréquence

Technologie large bande	5 - 2000 MHz
-------------------------	--------------

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Matière

Matière	Duroplast
Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016

Dimensions

Profondeur	44.5 mm
Profondeur de montage	9.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
--	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----