



WH45549305B

origin insert avec plaque de fixation: HMS R/TV 2GHz 11dB avec face Noir

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 4

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz 10.50 dB

Raccordement

Type de connexion / prise Koax
RJ45

Fréquence

Technologie large bande 5 - 2000 MHz

Équipement

Nombre de sorties 2

Matière

Matière Duroplast
Couleur Noir
Code RAL 9005

Dimensions

Profondeur 44.5 mm
Profondeur de montage 9.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui