



WNA011

IP55

Supporto deviatore con bilanciante a parete/da incasso W.1 grigio opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 24,1 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Con montaggio ad artiglio No

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 70 x 70 mm

Profondità di installazione 12 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK07

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Corrente

Corrente nominale 10 A

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Senza illuminazione (non può essere illuminato)

Tipo di commutazione Deviatore

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH – SVHC free Si

Conformità ROHS Si