



WNA011

IP55

Wisselschakelaar, W.1 ECO, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50-60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs
RAL-code 7011
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte behandeling Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 24,1 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 70 x 70 mm
Inbouwdiepte 12 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 0 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07
Bruikbaar in hogere IP-klasse IP55 met gesloten deksel

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze Met steekklemmen
Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Drukknop Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja