



WNA011

IP55

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка
Поверхневий монтаж

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Частота

Частота 50-60 Hz

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 24,1 %

Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Розміри

Розміри 70 x 70 mm

Вбудована глибина 12 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Висота стрічки P-touch для поля маркування 0 mm

Безпека

Ударостійкість IK IK07

Використовується в більш високому класі IP IP55 із закритою кришкою

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

З позолоченими контактами Ні

Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Освітлення Без освітлення (не може бути освітлений)

Кнопка/однотактовий вимикач Ні

Відбиток Без надруку

Обладнання

З освітленням Ні

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так