



WNA226



UAE Steckdosen-Einsatz 8-polig geschirmt, Kat.6, W:1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsbandbreite 500 - 500 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Ausstattung

Mit Klappdeckel Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp LSA+-Klemme

Werkstoff

Farbe Grau

Werkstoff Thermoplast

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Abmessungen

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

Texte

Auslass Mit Geradeauslass

Spannung Geeignet für PoE+

Schutz Mit selbstschließender Staubschutzkappe vor der Buchse

Anschlussart Mit Schneidklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja