




WNA226



Modulo presa schermato a 8 pin, cat. 6 W.1 grigio

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Larghezza banda di trasmissione 500 - 500 MHz

Equipaggiamento

Numero di uscite 1

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Equipaggiamento

Con coperchio a cerniera Sì

Materiali

Colore Grigio

Materiale Materiale termoplastico

Connessione

Tipo di connettore Terminale LSA+

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Serie

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 12 mm

Testo

Uscita Con uscita diritta

Condizioni di impiego Adatto per PoE+

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Porte logiche Cat.6

Protezione Con coperchio antipolvere autochiudibile davanti alla presa

Tipo di connessione Con morsetti IDT

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì