




WNA226



**W.1 Moduł gniazdo komputerowe UAE 8-biegunowe z pokrywą, kat. 6/klasa E, szary**

**Właściwości techniczne**

**Częstotliwość**

Szerokość pasma przenoszenia 500 - 500 MHz

**Sprzęt**

Liczba wyjść 1

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

**Sprzęt**

Z pokrywą uchyloną Tak

**Materiały**

Kolor Szary

Materiał Tworzywo termoplastyczne

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku Zacisk LSA+

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Wymiary**

Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola 12 mm

**Dodatkowe informacje**

Wyjścia Z wyjściem prostym

Napięcie Nadaje się do PoE+

Montaż Do mocowania śrubowego

Kategorie/Porty Kat.6

Ochrona z samozamykającą zasuwą zabezpieczającą przed kurzem znajdującą się przed gniazdem

Typ połączenia Z zaciskami przecinającymi izolację przewodu

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak