



WNA226



Data-aansluiting Cat 6. 1-v, W.1, grijs

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte	500 - 500 MHz
------------------------	---------------

Samenstelling

Aantal uitgangen	1
------------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Met klapdeksel	Ja
----------------	----

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Thermoplast

Aansluiting

Type connector/steker	LSA+ terminal
-----------------------	---------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Afmetingen

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	12 mm
--	-------

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Spanning	Geschikt voor PoE+
Beveiliging	Met zelfsluitende stofbeschermkap voor de bus
Aansluitwijze	Met snijklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja