



WNA226



Data-aansluiting Cat 6. 1-v, W.1, grijs

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 500 - 500 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen 1

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Samenstelling

Met klapdeksel Ja

Materiaal

Kleur Grijs

Materiaal Thermoplast

Aansluiting

Type connector/steker LSA+ terminal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Spanning

Nominale spanning 250 V

Afmetingen

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 12 mm

Teksten

Uitgang Met rechte uitgang

Spanning Geschikt voor PoE+

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Categorie/poorten Cat.6

Beveiliging Met zelfsluitende stofbeschermkap voor de bus

Aansluitwijze Met snijklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja