



WNA226B

Gniazdo RJ45, 8p, ekranowane, Kat.6, W.1, białe

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia 500 - 500 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść 1

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Sprzęt

Z pokrywą uchylną Tak

Materiały

Kolor Biały

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk LSA+

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Wymiary

12 mm

Dodatkowe informacje

Wyjścia Z wyjściem prostym

Napięcie Nadaje się do PoE+

Ochrona z samozamykającą zasuwą zabezpieczającą przed kurzem znajdującą się przed gniazdem

Typ połączenia Z zaciskami przecinającymi izolację przewodu

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak