



WNA226B



W.1 Moduł gniazdo komputerowe UAE 8-biegunowe z pokrywą, kat. 6/klasa E, biały

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia	500 - 500 MHz
------------------------------	---------------

Sprzęt

Liczba wyjść	1
--------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Sprzęt

Z pokrywą uchyloną	Tak
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Biały
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk LSA+
------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Wymiary

Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola	12 mm
--	-------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Napięcie	Nadaje się do PoE+
Montaż	Do mocowania śrubowego
Kategorie/Porty	Kat.6
Ochrona	z samozamykającą zasuwą zabezpieczającą przed kurzem znajdującą się przed gniazdem
Typ połączenia	Z zaciskami przecinającymi izolację przewodu

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak