



WNA227



Modulo presa schermato a 8 pin, cat. 6 W.1 grigio

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Larghezza banda di trasmissione	500 - 500 MHz
---------------------------------	---------------

Equipaggiamento

Numero di uscite	2
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Equipaggiamento

Con coperchio a cerniera	Sì
--------------------------	----

Materiali

Colore	Grigio
--------	--------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Connessione

Tipo di connettore	Terminale LSA+
--------------------	----------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Serie

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura	12 mm
---	-------

Testo

Uscita	Con uscita diretta
--------	--------------------

Condizioni di impiego	Adatto per PoE+
-----------------------	-----------------

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------

Protezione	Con coperchio antipolvere autochiudibile per la presa
------------	---

Tipo di connessione	Con morsetti IDT
---------------------	------------------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
------------------------------	----

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----