




WNA227B



**Modulo presa schermato a 8 pin, cat. 6 W.1 bianco**

**Caratteristiche tecniche**

**Frequenza**

Larghezza banda di trasmissione 500 - 500 MHz

**Equipaggiamento**

Numero di uscite 2

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

**Equipaggiamento**

Con coperchio a cerniera Sì

**Materiali**

Colore Bianco polare

Materiale Materiale termoplastico

**Connessione**

Tipo di connettore Terminale LSA+

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Serie**

Profondità di installazione 22 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 12 mm

**Testo**

Uscita Con uscita diritta

Condizioni di impiego Adatto per PoE+

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione

Protezione Con coperchio antipolvere autochiudibile per la presa

Tipo di connessione Con morsetti IDT

**Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì