



WNA254

IP55

Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Durchgangsdose, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Dämpfung

Anschlussdämpfung bei 860 MHz	10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz	1 dB

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Durchgangsdose
-----------------------	----------------

Frequenz

Frequenz Bandbreite	4 - 862 MHz
---------------------	-------------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
Farbe	Grau
RAL Nummer	7011

Abmessungen

Tiefe	45 mm
Einbautiefe	0 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja