



WNA254

IP55

W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV przelotowe z pokrywą, IP55, szary

Właściwości techniczne

Akcesoria

Wstępnie wyposażony w Gniazdo danych

Pojemność

Krotność 1
Liczba modułów 2

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Tłumienie

Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz 10 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz 10 dB
Tłumienie przelotowe 860 MHz 1 dB

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Gniazdo przelotowe

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości 4 - 862 MHz
Technologia szerokopasmowa 4 - 862 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść 2

Materiały

Materiał Tworzywo termoplastyczne
Kolor Szary
Kod RAL 7011

Wymiary

Głębokość 45 mm
Zakres głębokości wbudowania 0 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy
Montaż powierzchniowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element bazowy

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak