



WNA254

IP55

Radio/tv, rijgdoos, W.1, grijs

Technische eigenschappen

Toebehoren

Uitgerust met	Data-aansluiting
---------------	------------------

Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modules	2

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Demping

Aansluitdemping bij 2150 MHz	10 dB
Aansluitdemping bij 860 MHz	10 dB
Doorgangsverlies 860 MHz	1 dB

Aansluiting

Type connector/steker	Lasdoos
-----------------------	---------

Frequentie

Frequentie bandbreedte	4 - 862 MHz
Breedbandtechnologie	4 - 862 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Kleur	Grijs
RAL-code	7011

Afmetingen

Diepte	45 mm
Inbouwdiepte	0 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met wip
---------------	----------------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja