



WNA254B

IP55

**Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Durchgangsdose, W.1 IP55, polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Zubehör**

Vorbestückt mit	Datennetzanschluss
-----------------	--------------------

**Kapazität**

Anzahl der Einsätze	1
Anzahl Module	2

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Dämpfung**

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	10 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz	1 dB

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Durchgangsdose
-----------------------	----------------

**Frequenz**

Frequenz Bandbreite	4 - 862 MHz
Breitbandtechnologie	4 - 862 MHz

**Ausstattung**

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

**Werkstoff**

Werkstoff	Thermoplast
Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010

**Abmessungen**

Tiefe	45 mm
Einbautiefe	0 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit Wippe
------------------	------------------------

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja