



WNA625

IP55

Inserto x colleg. altoparl. + coperch parete/incasso Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Connessione

Tipo di connettore	Presa per altoparlanti
Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm ²
Numero di connessioni	2

Frequenza

Frequenza	50-60 Hz
-----------	----------

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	51 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm
Profondità di installazione	22 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Schermato	No
Con protezione polvere	Si

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK07

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Testo

Uscita	Con uscita diritta
Etichettatura	Con campo di scrittura
Piastra di supporto/anello di supporto	Con piastra di supporto

Adatto per

cubyko	
--------	--

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si