



WNA626

IP55

Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 2fach mit Klappdeckel, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Lautsprecheranschluss
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²
Anzahl der Anschlüsse	4

Frequenz

Frequenz	50-60 Hz
----------	----------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	51 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Einbautiefe	22 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Geschirmt	Nein
Mit Staubschutz	Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
---------	-------------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Texte

Beschriftung	Mit 2 Beschriftungsfeldern
Tragplatte/Tragring	Mit Tragplatte

Geeignet für

W.1	
-----	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja