



WNA626

IP55

Luidsprekeraansluiting 2-v, W.1, grijs

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Type connector/steker | Luidspreker-aansluiting |
| Leidingdoorsnede | 2,50 - 2,50 mm ² |
| Aantal aansluitingen | 4 |

Frequentie

| | |
|------------|----------|
| Frequentie | 50-60 Hz |
|------------|----------|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kleur | Grijs |
| RAL-code | 7011 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Hoogte | 70 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte | 51 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |
| Inbouwdiepte | 22 mm |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Samenstelling

| | |
|---------------------|-----|
| Afgeschermd | Nee |
| Met stofbescherming | Ja |

Veiligheid

| | |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Slagvastheid IK | IK07 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Teksten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Uitgang | Met rechte uitgang |
| Tekst | Met 2 tekstvelden |
| Draagplaat/draagring | Met draagplaat |

Geschikt voor

| | |
|--------|--|
| cubyko | |
|--------|--|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |