



WNA626B

IP55

Inserto x colleg. altop. stereo + coperch par./inc. Serie W.1 bianco pol. opac

### Caratteristiche tecniche

#### Connessione

Tipo di connettore	Presca per altoparlanti
Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Numero di connessioni	4

#### Frequenza

Frequenza	50-60 Hz
-----------	----------

#### Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

#### Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	51 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm
Profondità di installazione	22 mm

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

#### Equipaggiamento

Schermato	No
Con protezione polvere	Si

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK07

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

#### Testo

Uscita	Con uscita diretta
Etichettatura	Con 2 campi di scrittura
Piastra di supporto/anello di supporto	Con piastra di supporto

#### Adatto per

cubyko

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si