



WNA626B

IP55

Luidsprekeraansluiting 2-v, W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	Luidspreker-aansluiting
Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
Aantal aansluitingen	4

Frequentie

Frequentie	50-60 Hz
------------	----------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	51 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Inbouwdiepte	22 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Met 2 tekstvelden
Draagplaat/draagring	Met draagplaat

Geschikt voor

cubyko	
--------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja