



WNA671

**IP55**

**Scatola con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Materiali**

Colore Grigio  
Codice RAL 7011  
finitura superficiale Opaco  
Materiale Materiale termoplastico  
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 37,6 %  
Trattamento Non trattato

**Serie**

Numero di unità 1  
Altezza 76 mm  
Larghezza 76 mm  
Profondità 56 mm  
Profondità di installazione 22 mm

**Equipaggiamento**

Con cavo in ingresso Sì

**Installazione, montaggio**

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale  
Verticale  
Montaggio su Montaggio a parete

**Accessori**

Con copertura del telaio Sì

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55  
Resistenza agli urti IK IK07

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

**Protezione**

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

**Testo**

Tipo di montaggio Con adattatore per l'installazione  
Tenuta Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

**Adatto per**

cubyko  
W.1

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì  
Conformità REACH - SVHC free Sì  
Conformità ROHS Sì