



WNA671

IP55

## Opbouwbehuizing 1-v, W.1 ECO, grijs

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	37,6 %
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Afmetingen

Aantal eenheden	1
Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm
Diepte	56 mm
Inbouwdiepte	22 mm

#### Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

#### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK07

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

#### Veiligheid

Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP55 met gesloten deksel
-------------------------------	--------------------------

#### Teksten

Montagewijze	Met montageadapter
Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening

#### Geschikt voor

cubyko	
cubyko	

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja