



WNA672

IP55

Gehäuseunterteil AP 2fach waagrecht mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 2

Werkstoff

Farbe Grau
 RAL Nummer 7011
 Glanzgrad Matt
 Werkstoff Thermoplast
 Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 39 %
 Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Anzahl Einheiten 2
 Höhe 76 mm
 Breite 147 mm
 Tiefe 56 mm
 Einbautiefe 22 mm

Ausstattung

Mit Kabeleinführung Ja

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Zubehör

Mit Rahmenabdeckung Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55
 Stoßfestigkeit IK IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Sicherheit

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

Texte

Montageart Mit Montageadapter
 Dichtung Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Geeignet für

W.1
 W.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
 REACh-SVHC frei Ja
 RoHS-konform Ja