



WNA672

IP55

Gehäuseunterteil AP 2fach waagrecht mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	39 %
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Anzahl Einheiten	2
Höhe	76 mm
Breite	147 mm
Tiefe	56 mm
Einbautiefe	22 mm

Ausstattung

Mit Kabeleinführung	Ja
---------------------	----

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Zubehör

Mit Rahmenabdeckung	Ja
---------------------	----

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Sicherheit

Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
----------------------------------	----------------------------------

Texte

Montageart	Mit Montageadapter
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Geeignet für

cubyko	
W.1	

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja