



WNA676

IP55

Gehäuseunterteil AP 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55,grau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 2

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	38,9 %
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Anzahl Einheiten	2
Höhe	147 mm
Breite	76 mm
Tiefe	56 mm
Einbautiefe	22 mm

Ausstattung

Mit Kabeleinführung Ja

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort	Senkrecht
Montage auf	Aufputz

Zubehör

Mit Rahmenabdeckung Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Sicherheit

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

Texte

Montageart	Mit Montageadapter
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Geeignet für

W.1
W.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja