



WNA676

**IP55**

**Scatola doppia verticale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 2

**Materiali**

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	38,9 %
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Numero di unità	2
Altezza	147 mm
Larghezza	76 mm
Profondità	56 mm
Profondità di installazione	22 mm

**Equipaggiamento**

Con cavo in ingresso Sì

**Installazione, montaggio**

Posizione di montaggio/collegamento	Verticale
Montaggio su	Montaggio a parete

**Accessori**

Con copertura del telaio Sì

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK07

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

**Protezione**

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

**Testo**

Tipo di montaggio	Con adattatore per l'installazione
Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

**Adatto per**

cubyko  
W.1

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì