



WNA676

IP55

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	38,9 %
Behandling	Lackad

Dimensioner

Antal enheter	2
Höjd	147 mm
Bredd	76 mm
Djup	56 mm

Utrustning

Med kabelgång	Ja
---------------	----

Installation, montering

Monteringsläge/anslutningsläge	Vertikal
Montering	Utanpåliggande montering

Tillbehör

Med ramskydd	Ja
--------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK07

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Utförande	För vertikal montage
Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja