



WNA676

IP55

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7011
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	38,9 %
Обробка	Необроблений

Розміри

Кількість одиниць	2
Висота	147 mm
Ширина	76 mm
Глибина	56 mm
Вбудована глибина	22 mm

Обладнання

З кабельним вводом	Так
--------------------	-----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Вертикальний
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Акcesуари

З кришкою рами	Так
----------------	-----

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK07
Використовується в більш високому класі IP	IP55 із закритою кришкою

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Тексти

Режим встановлення	З монтажним адаптером
Пломбування	З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так