



WNA701

W.1 Przepust kablowy M20 x 1,5 przykręcany

Właściwości techniczne

Wymiary

Wymiary	37 x 39 mm
Głębokość	46 mm
Wysokość	37 mm

Sprzęt

Typ kabla zasilającego	Dławik ze śrubunkiem
------------------------	----------------------

Instalacja, montaż

Do montażu natynkowego	Nie
------------------------	-----

Materiały

Materiał	Polipropylen (PP)
Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak