



WNC003B

IP55

Kontroll-Wechselschalter AP, W.1 IP55, polarweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50-60 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Kenzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 76 x 76 mm

Einbautiefe 65 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 0 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK08

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit N-Klemme
Mit Steckklemme

Beleuchtung Mit roter 230-V-LED-Einheit
Für Kontrollschaltung

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja