



WNC006B



IP55

## Wechselschalter AP mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, polarweiß

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
|-------------|------|

#### Installation, Montage

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

#### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

#### Kennzeichnung

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|------------------|----------------------------------|

#### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

#### Abmessungen

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Abmessungen                                       | 16 x 50 mm |
| Einbautiefe                                       | 0 mm       |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen                       | 0 mm       |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 12 mm      |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |

#### Architektur

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

#### Texte

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Montageart         | Für Schraubbefestigung                          |
| Anschlussart       | Mit N-Klemme<br>Mit Steckklemme                 |
| Beleuchtung        | Mit blauer 230-V-LED-Einheit<br>Für Beleuchtung |
| Schaltart/Variante | Wechsel                                         |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |