



WNC006B



**Wechselschalter AP mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 A

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50-60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Abmessungen 16 x 50 mm

Einbautiefe 65 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK08

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Mit vergoldeten Kontakten Nein

**Texte**

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit N-Klemme  
Mit Steckklemme

Beleuchtung Mit blauer 230-V-LED-Einheit  
Für Beleuchtung

Aufdruck Ohne Aufdruck

**Ausstattung**

Mit Beleuchtung Ja

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja