



WNC008B

IP55



**Ausschalter AP 2-polig mit Aufdruck 'O' und 'I', W.1 IP55, polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 A

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Abmessungen 76 x 76 mm

Einbautiefe 0 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK08

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Texte**

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit N-Klemme  
Mit Steckklemme

Schaltart/Variante 2x 1-polig Aus

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja